


# Kleinhebeanlagen Sinkamat-K mono

## Produktinformationen zur Produktgruppe

### ACO Produktvorteile

- Schnellkupplung zur werkzeuglosen Montage/Demontage der Pumpe
- Optional Abdichtung WU-Beton möglich
- Mehrere Anschlussmöglichkeiten vorhanden
- Aufsatzstück wahlweise mit Rahmenmaß
  - 198 x 198 mm oder
  - 360 x 300 mm (teleskopisch höhenverstellbar)
- Wahlweise Abdeckung für wählbare Oberfläche und Geruchsverschluss


- Anwendungsbereiche
  - Zur Unterflurinstallation und Anwendung in frostgeschützten Kellerräumen von Einfamilienhäusern unterhalb der Rückstauenebene wie z.B. Nutz- und Hobbyräumen oder Waschküchen
  - Für häusliches fäkalienfreies Abwasser aus Duschen, Waschtischen, etc.
- Geprüft gemäß DIN EN 12050-2
- Gehäuse aus Polyethylen
- Mit 3 Zulaufstutzen DN 100
- Ein Stutzen für Kabeldurchführung DN 70
- Entlüftungsstutzen DN 50
- Motorgehäuse und Welle aus Edelstahl
- Pumpengehäuse und Laufrad aus Kunststoff
- Abdichtung Pumpengehäuse zum Motor durch Gleitringdichtung
- Mit 10 m Anschlusskabel und Schuko-stecker
- Mit Kugelschwimmerschalter
- Mit integrierter Rückschlagklappe R 1¼"
- Druckleitungsanschluss nach EN ISO 15493
  - PVC-U; 50-40-R 1¼" (D<sub>i</sub> = 40 mm)
- Ohne Druckleitungsset
- Mit Schwimmerschalter
- Zulässige Fördertemperatur bis 40°C (kurzfristig bis max. 70°C)



Technische Daten zum Artikel 620491

| Typ | Korngröße | Gesamtvolumen | Nutzenvolumen<br>Zulaufhöhe Z1 |
|-----|-----------|---------------|--------------------------------|
|     | [mm]      | [l]           | [l]                            |

Variante: Mit geschlossenem Wendedeckel



50/2-  
K mono


10

70


15

## Abmessungen

### Sinkamat-K



Leistungsparameter



| Typ         | Förderhöhe<br>[m] | Förderstrom Q bei Gesamtförderhöhe H |       |       |       |       |       |       |       | Fördermedi-<br>en-Temperatur |         |
|-------------|-------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------|---------|
|             |                   | 2 m                                  | 3 m   | 4 m   | 5 m   | 6 m   | 7 m   | 8 m   | 9 m   | Normal                       | Maximal |
|             |                   | [l/s]                                | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [l/s] | [°C]                         | [°C]    |
| 50/2-K mono | 2-8,7             | 3,65                                 | 3,35  | 3,02  | 2,68  | 2,3   | 1,82  | 1,25  | 0,6   | 40                           | 70      |